



Trägerbacke pendel mobil, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361336 125
GTIN	4250364402415
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacke mobil pendelnd dient zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen und ist zum Spannen ungleichmäßiger Werkstücke notwendig.

Passend für:

Titan 2 Nr. 361302.

Hinweis:

Keilaufnahmen + Zubehör Nr. 361341 – 361352, Grippeinsätze Nr. 361238 – 361250.

Technische Beschreibung

für Typ	125
Backenbreite b	97 mm
c	24 mm
Backenhöhe h	20 mm
Backenlänge l	189 mm
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	LCV125G
Produktart	Schraubstock-Backen

Zubehör

Auflagebolzen 23 mm – 48 mm Gesamthöhe h 43 mm

361343 43

Auflagebolzen 23 mm – 48 mm Gesamthöhe h 48 mm

361343 48