

Garant**Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, Ø DC h8: 9,6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	113020 9,6
GTIN	4045197002761
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders **robust und stabil** durch **verstärkte Kerndicke**.

Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.

Nuten blank, Fasen nitriert.

Mit Ausspitzung Form C bis 3,9 mm, Form S (spezial) ab 4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 – 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D_c	9,6 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L_c	43 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D_s	9,6 mm
Gesamtlänge L	89 mm
Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	28,6 mm

Spitzenwinkel	135 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Typ	FS
Spiralwinkel	38 Grad
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		