



## Innenmessschrauben-Satz IMICRO, Messbereich: 11-20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung).

#### Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428800 und Einstellringe. Verlängerung 150 mm Nr. 428802.

### Technische Beschreibung

Messbereich	11 - 20 mm
Einstellring-Ø	11 / 17 mm
Anzahl Messschrauben	3
Fehlergrenze	0.004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 15 mm	484030 15
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 14-17 mm	428800 14-17
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 17-20 mm	428800 17-20
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 2/150	428802 2/150
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 11-14 mm	428800 11-14