



## Grippbacke, für T-Rex fix, für Typ: 64



### Bestelldaten

Bestellnummer	361217 64
GTIN	4250364402316
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Starre Bauform gegen Vibrationen bei hochkant gespannten Teilen. Zusätzliche Spannflächen, beidseitig geschliffen.

#### Verwendung:

Für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitt) //  $\leq 0,5$  mm

#### Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

### Technische Beschreibung

Stufe s	4 mm
Backenlänge l	62,5 mm
c <sub>1</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	64 mm
Höhe h <sub>3</sub>	14 mm
Backenhöhe h	55 mm
Höhe h <sub>2</sub>	35 mm
c	12 mm

für Typ	64
Höhe $h_1$	52 mm
passend zu Farbcode	T-Rex
Backenbreite b	96 mm
Produktart	Schraubstock-Backen