



## Digitales XTL-Innen-Schnellmessgerät, Messbereich: 20-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428760 20-25
GTIN	2050001706454
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

#### Lieferumfang:

Messhebel, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498950 (ab Gr. 20), Nr. 498951 (bis Gr. 20), Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

### Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Standardmesstiefe	66 mm
Messbereich	20 - 25 mm
Maß a	0,5 mm
Messtiefe mit Verlängerung	216 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 24 mm	484030 24
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975