



Innenmessschrauben-Satz IMICRO, Messbereich: 20-40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung).

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428800 und Einstellringe. Verlängerung 150 mm Nr. 428802.

Technische Beschreibung

Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	20 - 40 mm
Einstellring-Ø	25 / 35 mm
Fehlergrenze	0.004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 37 mm	484030 37
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 25-30 mm	428800 25-30
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 35-40 mm	428800 35-40
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 20-25 mm	428800 20-25
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 30-35 mm	428800 30-35
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 33 mm	484030 33