

Garant**Spiralbohrer-Satz HSS-E Nr. 114400 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 6-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	115280 6-10
GTIN	4045197024794
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff.

Bohrer für die Serienfertigung.

Verstärkter Kern, blank.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Technische Beschreibung

Anzahl Bohrer	41
Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Bohrerbereich	6 - 10 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet

Datenblatt

Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	rot
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	S
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Datenblatt

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1

Datenblatt

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 Typ 6-10	115470 6-10