



Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 25-30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428800 25-30
GTIN	7630041108132
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen Titanitrid (TIN) beschichtet (HV5–2300).

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	25 - 30 mm
Maß a	7 mm
Messtiefe mit maximaler Verlängerung	1578 mm
Standardmesstiefe	78 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 3/500	428802 3/500