



Innenmessschrauben-Satz IMICRO, Messbereich: 40-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung).

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428800 und Einstellringe. Verlängerung 150 mm Nr. 428802.

Technische Beschreibung

Anzahl Messschrauben	6
Messbereich	40 - 100 mm
Einstellring-Ø	50 / 70 / 90 mm
Fehlergrenze	0,004 / 0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Zubehör

Innenmessschraube IMICRO Messbereich 90-100 mm	428800 90-100
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 70-80 mm	428800 70-80
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 40-50 mm	428800 40-50
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm	484030 65
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 50-60 mm	428800 50-60
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 80-90 mm	428800 80-90
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm	484030 75
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 60-70 mm	428800 60-70
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 85 mm	484030 85