



Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 150-175mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428800 150-175
GTIN	7630041108262
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen aus Hartmetall (HV5–1300).

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	150 - 175 mm
Standardmesstiefe	81 mm
Messtiefe mit maximaler Verlängerung	1581 mm
Maß a	26 mm
Fehlergrenze	0,007 mm
Ablesung	0,01 mm
Norm	DIN 863

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022500 200

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 160 mm	484030 160
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 5/150	428802 5/150