



Innenmessschrauben-Satz IMICRO, Messbereich: 100-200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung).

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428800 und Einstellringe. Verlängerung 150 mm Nr. 428802.

Technische Beschreibung

Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	100 - 200 mm
Einstellring-Ø	125 / 175 mm
Fehlergrenze	0,006 / 0,007 mm
Ablesung	0,01 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 100-200 mm	020550 100-200
------------------------------------------------------------	----------------

Zubehör

Innenmessschraube IMICRO Messbereich 175-200 mm	428800 175-200
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 190 mm	484030 190
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 150-175 mm	428800 150-175
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 100-125 mm	428800 100-125
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 160 mm	484030 160
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 125-150 mm	428800 125-150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 110 mm	484030 110
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 140 mm	484030 140