



Trägerbacke für Grippeinsätze, für T-Rex fest, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361206 125
GTIN	4250364401654
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme der Standardgrippeinsätze Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (nicht geeignet für Universalgrippset Nr. 361345 Gr. 125 und Nr.361350 Gr. 125).

Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

Technische Beschreibung

für Typ	125
Backenbreite b	165 mm
c	14 mm
c ₁	20 mm
Backenhöhe h	16 mm
Backenlänge l	59 mm
Spannbereich maximal rund	190 mm
Spannbereich minimal rund	80 mm
Spannbereich maximal Vierkant	185 mm

Spannbereich minimal Vierkant	26 mm
passend zu Farbcode	T-Rex
Produktart	Schraubstock-Backen