



## Grippbacke, für T-Rex / Centro Gripp mobil, für Typ: 125



### Bestelldaten

Bestellnummer	361218 125
GTIN	4250364402309
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Starre Bauform gegen Vibrationen bei hochkant gespannten Teilen. Zusätzliche Spannflächen, beidseitig geschliffen.

#### Verwendung:

Für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitt) //  $\leq 0,5$  mm

#### Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.

### Technische Beschreibung

c	14 mm
c <sub>1</sub>	34 mm
Höhe h <sub>3</sub>	14 mm
Höhe h <sub>2</sub>	16 mm
Backenhöhe h	26 mm
für Typ	125
Backenlänge l	60,6 mm
Höhe h <sub>1</sub>	23 mm
Stufe s	4 mm

passend zu Farbcode	T-Rex
passend zu Farbcode	Centro Gripp
Backenbreite b	118 mm
Produktart	Schraubstock-Backen