



Trägerbacke für Grippeinsätze, für T-Rex / Centro Gripp pendelnd, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361207 125
GTIN	4250364401678
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme der Standardgrippeinsätze Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (nicht geeignet für Universalgrippset Nr. 361345 Gr. 125 und Nr.361350 Gr. 125). Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.

Technische Beschreibung

für Typ	125
Backenbreite b	165 mm
c	12 mm
c ₁	43,5 mm
Backenhöhe h	16 mm
Backenlänge l	79 mm
Spannbereich maximal rund	226 / 250 mm
Spannbereich minimal rund	80 / 80 mm

Spannbereich maximal Vierkant	185 / 247 mm
Spannbereich minimal Vierkant	26 / 27 mm
passend zu Farbcode	T-Rex
passend zu Farbcode	Centro Gripp
Produktart	Schraubstock-Backen