



Verschlussspanner vertikal, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376820 3
GTIN	4020772008659
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
- Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
- Niete aus rostfreiem Stahl.
- Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
- Spanner sind verzinkt.
- Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
- Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
- Lagerstellen gefettet.
- Haken vergütet.

Komplett mit Gegenhalter.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Hinweis:

- **Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d	6,5 mm
Lochabstand f	24,5 - 32 mm
Verstellweg des Spannhakens c	6,5 - 36 mm
Lochabstand e	19 mm
Haltekraft P (Zug)	3200 N
Spannhöhe h	19 mm
Gesamthöhe H	70 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Typ	6848VJ
Produktart	Verschlussspanner