

Garant**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 160,
Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300276 10
GTIN	4045197829856
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:****GARANT –**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	10 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	10
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Außen-Ø D	35 mm
Aufnahme	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
	308650 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308806 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308620 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40

308700 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308615 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M

308670 40M

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308630 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 10 mm

309900 10