

Garant
**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 160,
Spann-Ø D1: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	300276 25
GTIN	4045197830012
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:
GARANT –

 Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	25
Außen-Ø D	65 mm
Spann-Ø D ₁	25 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Aufnahme	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
	308802 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40

308605 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40

308700 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40

308740 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308795 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308635 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308765 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308760 40

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 25 mm

309900 25