

**Garant**
**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 160,  
Spann-Ø D1: 6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	300351 6
GTIN	4045197830036
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**GARANT –**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	25 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	6
Aufnahme	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50	308600 50
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50	308640 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
	308620 50

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel  
50

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm

309900 6