

**Garant**
**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 130,  
Spann-Ø D1: 18mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300346 18     |
| GTIN          | 4045197830197 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**GARANT –**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 18 mm         |
| Auskraglänge A-Maß              | 130 mm        |
| Außen-Ø D                       | 50 mm         |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16            |
| Aufnahme                        | SK 50 A = 130 |
| Norm                            | DIN 6359      |
| Aufnahme-Norm                   | ISO 7388-1    |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form                     | ADB                               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 μm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Flächenspannfutter                |

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50                           | 308660 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50                       | 308765 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50                       | 308795 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50                   | 308650 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308720 50 |
| AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50                                | 308600 50 |
| AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50                                | 308640 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50                   | 308610 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50                       | 308790 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50             | 308740 50 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50        | 308615 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50     | 308830 50 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50                       | 308785 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50                   | 308620 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50                       | 308760 50 |
|   | 308820 50 |

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50

308605 50

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 16 mm

309900 16