



Verschlussspanner vertikal, Typ: 4



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 376820 4 |
| GTIN | 4020772008666 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung

Ausführung:

- Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
- Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
- Niete aus rostfreiem Stahl.
- Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
- Spanner sind verzinkt.
- Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
- Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
- Lagerstellen gefettet.
- Haken vergütet.

Komplett mit Gegenhalter.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Hinweis:

- **Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Haltekraft P (Zug) | 7000 N |
| Verstellweg des Spannhakens c | 9 - 47 mm |
| Lochabstand e | 32 mm |
| Lochabstand f | 35 - 46 mm |
| Bohrungs-Ø d | 8,5 mm |
| Spannhöhe h | 26 mm |
| Gesamthöhe H | 94,5 mm |
| Gesamtlänge L | 151 mm |
| Typ | 6848VJ |
| Produktart | Verschlussspanner |