




## Permanent-Magnetspannplatte, Querpolteilung, Polplattenlänge: 500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	380100 500
GTIN	4045197310651
Artikelklasse	33S

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
- EIN-AUS-Schalten über Handhebel.
- In AUS-Stellung sorgt ein schwaches Gegenfeld für Abnahmeerleichterung der Werkstücke.
- Mit Längs- und Queransschlägen versehen.
- Lamellen aus 3 mm Messing / 12 mm Stahl.
- Ausbildung des Magnetfeldes ohne Streuung, dadurch wird die Magnetisierung des Werkstückes verhindert.

#### Verwendung:

- Für schwere Zerspanung wie Fräsen in Schruppbearbeitung geeignet.
- Für kleine, mittlere und große Werkstücke, auch mit rauer oder unebener Oberfläche.

### Technische Beschreibung

Höhe	59 mm
Breite	200 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte	5 mm
Gewicht	44 kg
Nennhaftkraft	150 N/cm <sup>2</sup>
Höhen-Toleranz	+0,5 / -2 mm

Polplattenlänge	500 mm
Magnetfeldhöhe	12 mm
Produktart	Magnet-Spannplatte