



Rollbandmaß mit Magneten, Bandlänge: 5m



Bestelldaten

Bestellnummer	462012 5
GTIN	4045197358110
Artikelklasse	42G

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken. Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt. Gleit-Endhaken mit 2 Magneten.

Technische Beschreibung

Bandbreite	19 mm
Gehäuse Höhe	68 mm
Gehäuse Länge	74 mm
Gehäuse Breite	31 mm
Bandlänge	5 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m

026240 5