


Garant**Stahlbandmaß „Quickmeter“, Bandlänge: 2m****Bestelldaten**

Bestellnummer	461992 2
GTIN	4045197523570
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

Rostfreies, unzerbrechliches Edelstahlband mit abriebfester Lackierung.

Mit praktischem Gürtelclip.

Vorteil:

Durch die konvexe Bombierung liegt das Band **flach** auf dem Tisch; dadurch können Maße einfach und fehlerfrei abgelesen und übertragen werden.

Funktion:

Rollt auf Tastendruck selbständig aus und stoppt beim Loslassen der Taste.

Technische Beschreibung

Bandlänge	2 m
Bandbreite	16 mm
Breite	24 mm
Ø	62 mm
Norm	EG II
Werkstoff	Edelstahl, INOX

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 2 m	026240 2
---	----------