

Garant**Rollbandmaß mit Sichtfenster und Magnetsohle, Bandlänge: 3m****Bestelldaten**

Bestellnummer	462215 3
GTIN	4045197226013
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

- **Schlagfestes Kunststoffgehäuse.**
- **Eingesetzte Aluminiumprofile an beiden Funktionsflächen. Dadurch exakte Anlageflächen für Innen- und Außenmessung.**
- **Alu-Profile beständig gegen Hitze und mechanische Beanspruchung.**
- **Maßband einbrennlackiert, schwarz bedruckt. Bombiert = knickstabil mit Gleit-Endhaken (für Innen- und Außenmessung). Kontrastreiche Skalierung abriebfest und rostgeschützt.**
- **Teilung mm / mm (Oberkante / Unterkante).**
- **Sichtfenster-Skalierung steht in gleicher Ableserichtung.**

Mit zwei starken Magneten in der Sohle.

Technische Beschreibung

Bandbreite	16 mm
Gehäuse Höhe	63 mm
Gehäuse Länge	63 mm
Gehäuse Breite	24 mm
Bandlänge	3 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1

Produktart

Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m

026240 5