




## Permanent-Magnetspannplatte, feine Querpolteilung, Polplattenlänge: 255mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	380500 255
GTIN	4045197310682
Artikelklasse	33S

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.**
- **Durchgehende Querpolteilung.**
- **Gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen der Polplatte.**
- **Lamellen aus 0,5 mm Messing / 1,4 mm Stahl.**

#### Verwendung:

- **Für Schleif- und Erodiermaschinen.**
- **Universelles Aufspannen von kleinen, mittleren und großen Werkstücken jeder Stärke. (Besonders geeignet für dünne Werkstücke).**
- **Eine gleichbleibende Haltekraft ist über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen gewährleistet.**

### Technische Beschreibung

Magnetfeldhöhe	6 mm
Gewicht	14,5 kg
Abnutzbarkeit der Polplatte	8 mm
Nennhaftkraft	80 N/cm <sup>2</sup>
Höhe	49 mm

Polplattenlänge	255 mm
Breite	130 mm
Höhen-Toleranz	+0,5 / -2 mm
Produktart	Magnet-Spannplatte