



Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 40-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428900 40-50
GTIN	4059192010652
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	226 mm
Maß a	0 mm
Standardmesstiefe	76 mm
Messbereich	40 - 50 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
--	-----------

DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
---	-----------