

**Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 12-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428900 mit dazugehörigen Einstellringen.

Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	1
Anzahl Messschrauben	2
Einstellring-Ø	16 mm
Messbereich	12 - 20 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Innenmessschraube Micromar Messbereich 16-20 mm	428900 16-20
Innenmessschraube Micromar Messbereich 12-16 mm	428900 12-16
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14