

 Mahr

## Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 50-60mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428900 50-60
GTIN	4059192010669
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

### Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	79 mm
Maß a	0 mm
Messtiefe mit Verlängerung	229 mm
Messbereich	50 - 60 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100
---	------------

DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
---	-----------