

**Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 20-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428900 mit dazugehörigen Einstellringen.

Technische Beschreibung

Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	20 - 50 mm
Einstellring-Ø	25 / 40 mm
Anzahl Einstellringe	2
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Zubehör

Innenmessschraube Micromar Messbereich 40-50 mm	428900 40-50
Innenmessschraube Micromar Messbereich 20-25 mm	428900 20-25
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 23 mm	484030 23
Innenmessschraube Micromar Messbereich 30-40 mm	428900 30-40
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
Innenmessschraube Micromar Messbereich 25-30 mm	428900 25-30