



Innenmessschraube, Messbereich: 8-10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab \varnothing 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab \varnothing 12 HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	54 mm
Messbereich	8 - 10 mm
Messtiefe mit Verlängerung	154 mm
Einstellring- \varnothing	8 mm
Maß a	1,5 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 8 mm	484030 8
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 6-12	428993 6-12