

 Mahr

Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 30-40



Bestelldaten

Bestellnummer	428930 30-40
GTIN	4059192010966
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Sofort messbereit durch Reference-System. Das REFERENCE-Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Umschaltbar von Relativ- auf Absolutmessung. Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 40mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. **Ab 12mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Funktion:

IP52: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498940, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	76 mm
Messbereich	30 - 40 mm
Messtiefe mit Verlängerung	226 mm
Maß a	0,5 mm

Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 52
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Anschlusskabel simplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Sender Typ S4E	498966 S4E
Anschlusskabel simplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2