



## Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 6-8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428900 6-8
GTIN	4059192010577
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

### Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	133 mm
Messbereich	6 - 8 mm
Standardmesstiefe	58 mm
Maß a	1,5 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

## Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
---	-----------

DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
---------------------------------------	----------