

 Mahr

Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 60-70mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428900 60-70
GTIN	4059192010676
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	79 mm
Messtiefe mit Verlängerung	229 mm
Maß a	0 mm
Messbereich	60 - 70 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart

3-Punkt-Innenmessschraube

DienstleistungenDAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube
maximaler Messbereich 200 mm

022510 200

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler
Messbereich 100 mm

022500 100

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm

484030 65