



## Innenmessschraube, Messbereich: 10-12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab  $\varnothing$  12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab  $\varnothing$  12 HM).

#### Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

### Technische Beschreibung

Messbereich	10 - 12 mm
Einstellring- $\varnothing$	10 mm
Messtiefe mit Verlängerung	154 mm
Maß a	1,5 mm
Standardmesstiefe	54 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

## Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 6-12	428993 6-12
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10