



## Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 8-10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428900 8-10
GTIN	4059192010584
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

### Technische Beschreibung

Messbereich	8 - 10 mm
Messtiefe mit Verlängerung	133 mm
Maß a	1,8 mm
Standardmesstiefe	58 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
---	-----------

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
--	----------