



## Innenmessschraube, Messbereich: 12-16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab  $\varnothing$  12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab  $\varnothing$  12 HM).

#### Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

### Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Messbereich	12 - 16 mm
Einstellring- $\varnothing$	16 mm
Standardmesstiefe	80 mm
Maß a	0,5 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 13 mm	484030 13
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 12-20	428993 12-20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 15 mm	484030 15
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14