

**Innenmessschraube, Messbereich: 16-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Artikelklasse	42B

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab \varnothing 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab \varnothing 12 HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Standardmesstiefe	80 mm
Einstellring- \varnothing	16 mm
Maß a	0,5 mm
Messbereich	16 - 20 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 12-20	428993 12-20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 17 mm	484030 17
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 20-30	428993 20-30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 19 mm	484030 19
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18