



Rollbandmaß mit Magneten, Bandlänge: 3m



Bestelldaten

Bestellnummer	462012 3
GTIN	4045197358103
Artikelklasse	42G

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken. Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt. Gleit-Endhaken mit 2 Magneten.

Technische Beschreibung

Gehäuse Höhe	59 mm
Bandbreite	16 mm
Gehäuse Länge	66 mm
Gehäuse Breite	27 mm
Bandlänge	3 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m

026240 5