

**Innenmessschraube, Messbereich: 20-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Artikelklasse	42B

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab Ø 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab Ø 12 HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	25 mm
Messbereich	20 - 25 mm
Maß a	0,5 mm
Messtiefe mit Verlängerung	240 mm
Standardmesstiefe	90 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 20-30	428993 20-30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 24 mm	484030 24
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22