

**Innenmessschraube, Messbereich: 25-30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Artikelklasse	42B

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab Ø 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab Ø 12 HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Maß a	0,5 mm
Einstellring-Ø	25 mm
Messbereich	25 - 30 mm
Messtiefe mit Verlängerung	240 mm
Standardmesstiefe	90 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm	484030 26
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 20-30	428993 20-30