

 Mahr

Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 20-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428900 20-25
GTIN	4059192010621
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messbereich	20 - 25 mm
Messtiefe mit Verlängerung	218 mm
Maß a	0 mm
Standardmesstiefe	68 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
---	-----------

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 23 mm	484030 23
---	-----------