

**Innenmessschraube, Messbereich: 75-88mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428990 75-88
GTIN	4045197608024
Artikelklasse	42B

**Beschreibung****Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab Ø 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab Ø 12 HM). Gehäuse lackiert.

**Lieferumfang:**

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

**Sonderzubehör:**

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Einstellring-Ø	87 mm
Standardmesstiefe	117 mm
Messbereich	75 - 88 mm
Messtiefe mit Verlängerung	267 mm
Maß a	1 mm
Fehlergrenze	0,007 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

### Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

### Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 50-100	428993 50-100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80