

**Innenmessschraube, Messbereich: 30-40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Artikelklasse	42B

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab \varnothing 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab \varnothing 12 HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messbereich	30 - 40 mm
Maß a	0,5 mm
Standardmesstiefe	97 mm
Messtiefe mit Verlängerung	247 mm
Einstellring- \varnothing	40 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 36 mm	484030 36
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 30-50	428993 30-50
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 34 mm	484030 34
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 38 mm	484030 38