

**Mitutoyo****Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 6-8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ablese Teile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

**Sonderzubehör:**

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Messtiefe mit Verlängerung	157 mm
Messtrommel-Ø	17 mm
Standardmesstiefe	57 mm
Messbereich	6 - 8 mm
Maß a	2 mm
Gesamtlänge	106 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 6 mm	484030 6
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 1/100	429010 1/100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 8 mm	484030 8