



Innenmessschraube, Messbereich: 87-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab \varnothing 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab \varnothing 12 HM). Gehäuse lackiert.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messbereich	87 - 100 mm
Standardmesstiefe	117 mm
Einstellring- \varnothing	87 mm
Maß a	1 mm
Messtiefe mit Verlängerung	267 mm
Fehlergrenze	0,007 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 50-100	428993 50-100