

**Innenmessschraube, Messbereich: 40-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Artikelklasse	42B

**Beschreibung****Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab  $\varnothing$  12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab  $\varnothing$  12 HM).

**Lieferumfang:**

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

**Sonderzubehör:**

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Standardmesstiefe	97 mm
Einstellring- $\varnothing$	40 mm
Messtiefe mit Verlängerung	247 mm
Maß a	0,5 mm
Messbereich	40 - 50 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 46 mm	484030 46
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 30-50	428993 30-50
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 50-100	428993 50-100
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 44 mm	484030 44
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 42 mm	484030 42
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45