



## Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 6-12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab Ø 12HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab Ø 12 HM).

#### Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428990, Einstellringe (zur Justierung) und Verlängerung.

### Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
Einstellring-Ø	8 / 10 mm
Anzahl Messschrauben	3
Messbereich	6 - 12 mm
Fehlergrenze	0,004 / 0,005 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Zubehör

Innenmessschraube Messbereich 8-10 mm	428990 8-10
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 8 mm	484030 8
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 6-12	428993 6-12
Innenmessschraube Messbereich 10-12 mm	428990 10-12
Innenmessschraube Messbereich 6-8 mm	428990 6-8
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10