

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 8-10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	106 mm
Standardmesstiefe	57 mm
Messbereich	8 - 10 mm
Messtrommel-Ø	17 mm
Messtiefe mit Verlängerung	157 mm
Maß a	2 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 8 mm	484030 8
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 1/100	429010 1/100