

**Innenmessschraube, Messbereich: 50-63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Artikelklasse	42B

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab Ø 12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab Ø 12 HM). Gehäuse lackiert.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	62 mm
Maß a	1 mm
Standardmesstiefe	117 mm
Messbereich	50 - 63 mm
Messtiefe mit Verlängerung	267 mm
Fehlergrenze	0,007 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100R mm	022500 100R
DAkkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200R mm	022510 200R

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 50-100	428993 50-100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55