

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 87-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messbereich	87 - 100 mm
Maß a	3,4 mm
Messtiefe mit Verlängerung	255 mm
Standardmesstiefe	105 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Gesamtlänge	156 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 100 mm	484030 100
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150	429010 4/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95